

Garant

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	264838 DM/2
GTIN	4067263707851
Razred artikla	29D

Tehnični opis

Mesto rezanja / zarezovanja	40 mm
Sistem	DM
Kolenska ročica	259015 19
Srednji premik L_3	27 mm
Serijska	Master Mute
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	PDUNR
Vijak kolenske ročice	259018 18
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	50 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1506..
Celotna dolžina L	26 mm
Nastavni kot	93 stopinj
Podložna ploščica	269005 14

Vrsta uporabe	desna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava