

Garant**Zamenljiva rezalna glava GARANT Master Mute, desna, Sistem/velikost ploščice: DM/1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	264838 DM/1
GTIN	4067263707844
Razred artikla	29D

Opis**Primerno za:**

Držala za notranje struženje art. 264930, 264934 in 264938.

Napotek:

Možnost kombiniranja vseh zamenljivih rezalnih glav z vsemi držali za notranje struženje v okviru enakega sistema (GL, QC, DM).

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Kolenska ročica	259015 18
Srednji premik L_3	27 mm
Podložna ploščica	269005 13
Vijak kolenske ročice	259018 18
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	50 mm

Serijska številka	Master Mute
Sistem	DM
Mesto rezanja / zarezovanja	40 mm
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	PCLNR
Nastavni kot	95 stopinj
Celotna dolžina L	26 mm
Vrsta uporabe	desna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava