

**Garant****Zamenljiva rezalna glava GARANT Master Mute, desna, Sistem/velikost ploščice: DM/4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	264838 DM/4
GTIN	4067263707875
Razred artikla	29D

**Opis****Primerno za:**

Držala za notranje struženje art. 264930, 264934 in 264938.

**Napotek:**

Možnost kombiniranja vseh zamenljivih rezalnih glav z vsemi držali za notranje struženje v okviru enakega sistema (GL, QC, DM).

**Tehnični opis**

Sistem	DM
Serija	Master Mute
Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{min}$	50 mm
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	PWLNR
Srednji premik $L_3$	27 mm
Vijak kolenske ročice	259018 18

Kolenska ročica	259015 18
Celotna dolžina L	26 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	WN.. 0804..
Podložna ploščica	269005 16
Nastavni kot	95 stopinj
Mesto rezanja / zarezovanja	40 mm
Vrsta uporabe	desna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava