

Garant**Zamenljiva rezalna glava GARANT Master Mute, leva, Sistem/velikost ploščice: DM/9****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	264839 DM/9
GTIN	4067263708025
Razred artikla	29D

Opis**Izvedba:**

Za ploščice za struženje navoja, vel. 16.

Primerno za:

Držala za notranje struženje art. 264930, 264934 in 264938.

Napotek:

Možnost kombiniranja vseh zamenljivih rezalnih glav z vsemi držali za notranje struženje v okviru enakega sistema (GL, QC, DM).

Tehnični opis

Celotna dolžina L	27 mm
Sistem	DM
Mesto rezanja / zarezovanja	40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	16
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	SIL

Srednji premik L_3	23,7 mm
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	45 mm
Vijak za obračalno ploščico	269028 50
Serija	Master Mute
Vrsta uporabe	leva
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava