

Garant**Zamenljiva rezalna glava GARANT Master Mute, leva, Sistem/velikost ploščice: DM/4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	264839 DM/4
GTIN	4067263707974
Razred artikla	29D

Opis**Primerno za:**

Držala za notranje struženje art. 264930, 264934 in 264938.

Napotek:

Možnost kombiniranja vseh zamenljivih rezalnih glav z vsemi držali za notranje struženje v okviru enakega sistema (GL, QC, DM).

Tehnični opis

Srednji premik L_3	27 mm
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	PWLNL
primerna obračalna rezalna ploščica	WN.. 0804..
Podložna ploščica	269005 16
Vijak kolenske ročice	259018 18
Serija	Master Mute
Mesto rezanja / zarezovanja	40 mm
Nastavni kot	95 stopinj
Sistem	DM
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	50 mm
Celotna dolžina L	26 mm
Kolenska ročica	259015 18
Vrsta uporabe	leva

z notranjim hlajenjem

da

Vrsta izdelka

Rezalna glava