

**Garant**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	264839 DM/2
GTIN	4067263707950
Razred artikla	29D

## Tehnični opis

ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	PDUNL
Srednji premik $L_3$	27 mm
Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{min}$	50 mm
Celotna dolžina L	26 mm
Vijak kolenske ročice	259018 18
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1506..
Sistem	DM
Nastavni kot	93 stopinj
Podložna ploščica	269005 14
Serijski	Master Mute
Mesto rezanja / zarezovanja	40 mm
Kolenska ročica	259015 19

Vrsta uporabe	leva
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava