

metabo**Akumulatorski vrtalni vijačnik brez akumulatorja s hitrim sistemom, Tip: BSLBLQ****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	070271 BSLBLQ
GTIN	4061792122727
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:****Akumulatorski vrtalni vijačnik z in brez sistema Quick Metabo.**

Sistem Quick prihrani veliko časa, če pogosto preklapljate med vrtnjem in vijačenjem. V le nekaj sekundah lahko brez orodja zamenjate vpenjalno glavo s svedom za držalo z vijačnim nastavkom.

Izbirajte med **popolno opremo** z 2 paketoma akumulatorskih baterij, polnilnikom akumulatorjev in robustnim plastičnim kovčkom ali **strojem brez dodatkov** v škatli, če že imate v lasti akumulatorske baterije. Seveda lahko kupite tudi pakete akumulatorskih baterij in polnilnike akumulatorjev ločeno. Mimogrede, na vse pakete akumulatorskih baterij Metabo prejmete **3-letno garancijo**, ne glede na število polnilnih ciklov.

Dodatne podrobnosti, kot sta svetla **delovna LED-luč** in praktična **zaponka za pas**, zagotavljajo še več udobja pri delu.

- **Brezkrtačni vrtalni vijačnik z izjemno kompaktno zasnovo za univerzalne uporabe.**
- **Sistem Quick Metabo: hitra menjava vpenjala orodij in orodja za fleksibilno delo.**
- **S praktično zaponko za pas in držalom za vijačni nastavek, ki ju je mogoče pritrditi na desno ali levo stran.**

Za najbolj zahtevne uporabe priporočamo brezkrtačne tipe, ki jih lahko takoj prepoznate po »BL« v poimenovanju. Imajo tudi toplotno zaščito pred preobremenitvijo, ki ščiti motor pred pregrevanjem.

Prednosti:

100-odstotna združljivost akumulatorskih baterij – zdaj tudi med posameznimi proizvajalci.

Vsa 18-voltna orodja in baterijski paketi partnerja CAS so med seboj 100-odstotno združljivi. CAS je kratica za Cordless Alliance System.

Obseg dobave:

Vklj. z vrtalno vpenjalno glavo za hitro menjavo, brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev.

Napotek:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073870–073890.

Tehnični opis

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Tip CAS 18 V
Število vključenih akumulatorjev	0
Maksimalni vrtilni moment v trdo	60 Nm
Pakiranje	Metabox
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Izvedba motorja	Brez ščetk
Napetost akumulatorja	18 V
Oznaka proizvajalca	BS 18 L BL Q
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	32 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Največji vrtilni moment v mehko	25 Nm
Tipična uporaba	Medij
Napajanje	Omrežno napajanje
Število vrtljajev v prostem teku	0 - 550 min ⁻¹
Število vrtljajev v prostem teku	0 - 1850 min ⁻¹
Masa vključno z akumulatorjem	1,4 kg
Masa brez akumulatorja	0,92 kg
Vrsta izdelka	Vrtalni vijačnik
USP1	18V

USP2

Brezkrtalni motor, območje
vpenjanja hitre vpenjalne glave
1,5-13, brez akumulatorske baterije

Pribor

Polnilnik akumulatorjev Tip ASC55

073890 ASC55

Akumulatorski paketLi-Power Kapaciteta akumulatorja 5,2
Ah

073870 5,2

Akumulatorski paketLi-Power Kapaciteta akumulatorja 2
Ah

073870 2

Akumulatorski paketLi-Power Kapaciteta akumulatorja 4
Ah

073870 4