

metabo**Akumulatorski vrtalni vijačnik brez akumulatorja s hitrim sistemom, Tip: BSLTX3BLQI****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	070271 BSLTX3BLQI
GTIN	4061792211643
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:****Akumulatorski vrtalni vijačnik z in brez sistema Quick Metabo.**

Sistem Quick prihrani veliko časa, če pogosto preklapljate med vrtnjem in vijačenjem. V le nekaj sekundah lahko brez orodja zamenjate vpenjalno glavo s svedrom za držalo z vijačnim nastavkom.

Izbirajte med **popolno opremo** z 2 paketoma akumulatorskih baterij, polnilnikom akumulatorjev in robustnim plastičnim kovčkom ali **strojem brez dodatkov** v škatli, če že imate v lasti akumulatorske baterije. Seveda lahko kupite tudi pakete akumulatorskih baterij in polnilnike akumulatorjev ločeno. Mimogrede, na vse pakete akumulatorskih baterij Metabo prejmete **3-letno garancijo**, ne glede na število polnilnih ciklov.

Dodatne podrobnosti, kot sta svetla **delovna LED-luč** in praktična **zaponka za pas**, zagotavljajo še več udobja pri delu.

- **Izbirno pulzno delovanje za odvijanje zagozdenih vijakov in navrtanje na gladkih površinah.**
- **Precision Stop:** elektronska sklopka vrtilnega momenta z večjo natančnostjo za natančno in fino delo.
- **Izjemno zmogljiv 3-stopenjski vrtalni vijačnik z visokim številom vrtljajev za razširjen obseg uporabe in še hitrejšo napredovanje vrtnja, zlasti pri uporabi s težkimi kovinami.**

- **Zmogljiva vpenjalna glava s funkcijo ponovnega vpenjanja za preprečevanje zdrsa uporabljenega orodja in največjo koncentričnost.**
- **Sistem QuickPlus Metabo: hitra zamenjava držala orodja in orodja za prilagodljivo delo pri maksimalnem obremenitvi.**
- **Zaščita pred preobremenitvijo: ščiti motor pred pregrevanjem.**
- **Elektronski varnostni izklop: brez povratnega udarca v primeru blokade svedra – za visoko zaščito uporabnika.**
- **S praktično zaponko za pas in držalom za vijalni nastavek, ki ju je mogoče pritrditi na desno ali levo stran.**

Za najbolj zahtevne uporabe priporočamo brezkrtačne tipe, ki jih lahko takoj prepoznate po »BL« v poimenovanju. Imajo tudi toplotno zaščito pred preobremenitvijo, ki ščiti motor pred pregrevanjem.

Prednosti:

100-odstotna združljivost akumulatorskih baterij – zdaj tudi med posameznimi proizvajalci.

Vsa 18-voltna orodja in baterijski paketi partnerja CAS so med seboj 100-odstotno združljivi. CAS je kratica za Cordless Alliance System.

Obseg dobave:

Vklj. z vrtno vpenjalno glavo za hitro menjavo, brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev.

Napotek:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073870–073890.

Tehnični opis

Izvedba motorja	Brez ščetk
Največji vrtilni moment v mehko	65 Nm
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Tip CAS 18 V
Tipična uporaba	Heavy Duty
Napajanje	Omrežno napajanje
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	16 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	68 mm
Število vključenih akumulatorjev	0
Pakiranje	Metabox
Maksimalni vrtilni moment v trdo	130 Nm
Oznaka proizvajalca	BS 18 LTX-3 BL Q I
Napetost akumulatorja	18 V

Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Število vrtljajev v prostem teku	0 - 450 min ⁻¹
Število vrtljajev v prostem teku	0 - 2000 min ⁻¹
Število vrtljajev v prostem teku	0 - 4000 min ⁻¹
Masa vključno z akumulatorjem	3 kg
Masa brez akumulatorja	2 kg
Vrsta izdelka	Vrtalni vijačnik
USP1	18V
USP2	Brezkrtačni motor, območje vpenjanja hitre vpenjalne glave 1,5-13, brez akumulatorske baterije

Pribor

Akumulatorski paketLi-Power Kapaciteta akumulatorja 5,2 Ah	073870 5,2
Akumulatorski paketLi-Power Kapaciteta akumulatorja 2 Ah	073870 2
Akumulatorski paketLi-Power Kapaciteta akumulatorja 4 Ah	073870 4
Polnilnik akumulatorjev Tip ASC55	073890 ASC55