

metabo**Akumulatorski vrtalni vijačnik z litij-ionsko akumulatorsko baterijo, Tip: BSLTXBLI****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	070260 BSLTXBLI
GTIN	4061792187764
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:****Akumulatorski vrtalni vijačnik z in brez sistema Quick Metabo.**

Sistem Quick prihrani veliko časa, če pogosto preklapljate med vrtnjem in vijačenjem. V le nekaj sekundah lahko brez orodja zamenjate vpenjalno glavo s svedrom za držalo z vijačnim nastavkom.

Izbirajte med **popolno opremo** z 2 paketoma akumulatorskih baterij, polnilnikom akumulatorjev in robustnim plastičnim kovčkom ali **strojem brez dodatkov** v škatli, če že imate v lasti akumulatorske baterije. Seveda lahko kupite tudi pakete akumulatorskih baterij in polnilnike akumulatorjev ločeno. Mimogrede, na vse pakete akumulatorskih baterij Metabo prejmete **3-letno garancijo**, ne glede na število polnilnih ciklov.

Dodatne podrobnosti, kot sta svetla **delovna LED-luč** in praktična **zaponka za pas**, zagotavljajo še več udobja pri delu.

- **Izbirno pulzno delovanje za odvijanje zagozdenih vijakov in navrtanje na gladkih površinah.**
- **Precision Stop: elektronska sklopka vrtilnega momenta z večjo natančnostjo za natančno in fino delo.**
- **Brezkrtični akumulatorski vrtalni vijačnik z največjo močjo za najbolj zahtevne uporabe.**
- **Precision Stop: elektronska sklopka vrtilnega momenta z večjo natančnostjo za natančno in fino delo.**

- **Zaščita pred preobremenitvijo: ščiti motor pred pregrevanjem.**
- **Elektronski varnostni izklop: brez povratnega udarca v primeru blokade svedra – za visoko zaščito uporabnika.**
- **Vgrajena delovna LED-luč s funkcijo za naknadno osvetlitev za optimalno svetlost delovnega območja.**
- **S praktično zaponko za pas in držalom za vijačni nastavek, ki ju je mogoče pritrčiti na desno ali levo stran.**

Za najbolj zahtevne uporabe priporočamo brezkrtačne tipe, ki jih lahko takoj prepoznate po »BL« v poimenovanju. Imajo tudi toplotno zaščito pred preobremenitvijo, ki ščiti motor pred pregrevanjem.

Prednosti:

100-odstotna združljivost akumulatorskih baterij – zdaj tudi med posameznimi proizvajalci.

Vsa 18-voltna orodja in baterijski paketi partnerja CAS so med seboj 100-odstotno združljivi. CAS je kratica za Cordless Alliance System.

Obseg dobave:

Vključuje hitro vpenjalno vrtalno glavo, 2 akumulatorski bateriji, polnilnik akumulatorjev in metaBOX.

Napotek:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073870–073890.

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	BS 18 LTX BL I
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napetost akumulatorja	18 V
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Tipična uporaba	Heavy Duty
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	68 mm
Kapaciteta akumulatorja	4 Ah
Pakiranje	Metabox
Maksimalni vrtilni moment v trdo	130 Nm
Izvedba motorja	Brez ščetk
Največji vrtilni moment v mehko	65 Nm
Napajanje	Omrežno napajanje
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Tip CAS 18 V

Število vključenih akumulatorjev	2
Masa brez akumulatorja	1,7 kg
Masa vključno z akumulatorjem	2,4 kg
Število vrtljajev v prostem teku	0 - 550 min ⁻¹
Število vrtljajev v prostem teku	0 - 2000 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Vrtalni vijačnik
USP1	18V
USP2	Območje vpenjanja hitre vpenjalne glave 1,5-13, v METABOX

Pribor

Akumulatorski paketLi-Power Kapaciteta akumulatorja 2 Ah	073870 2
Akumulatorski paketLi-Power Kapaciteta akumulatorja 5,2 Ah	073870 5,2
Akumulatorski paketLi-Power Kapaciteta akumulatorja 4 Ah	073870 4
Polnilnik akumulatorjev Tip ASC55	073890 ASC55