



## Teleskopska raglja, 1/2 cole, izvlečljiva, Tip: 1/2



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	640288 1/2
GTIN	4018754336388
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Utrditev z utrdilnim obročem. Z ročico za preklop v desni ali levi tek.

Priročno, preprosto in hitro – tudi z eno roko – nastavljanje dolžin s preklopnim stikalom. Pet položajev za blokiranje z dolžino izvleka 410 mm, 465 mm, 520 mm, 575 mm in 630 mm. Maks. dovoljeni vrtilni moment 512 Nm.

Izbrani materiali in posebni postopki kovanja so jamstvo za brezhibno delovanje in dolgo življenjsko dobo.

#### Standard:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

#### Primerno za:

Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.

### Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Standard	DIN 3122
celotna dolžina	410 - 630 mm
Število zob	36
Delovni kot	10 stopinj
Material	Chrome-Alloy-Steel
Površina	kromirani
z izmetačem	ne
Možnost odstranitve raglje z ročaja	ne

Vrtljivi ročaj	ne
brezstopenjski izvlek	ne
Vpenjalna izvrtina na koncu ročaja	ne
Vrsta izdelka	Raglja