

Garant**GARANT Softcut® HSI, široka delitev, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 100/8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	214906 100/8
GTIN	4045197674494
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Proti obrabi odporno jeklo, ki ohranja toploto, prevlečeno s prevleko proti koroziji. Precizno ležišče obračalne ploščice zaradi prilagojenega zateznega momenta. Široka in ozka delitev zob za individualne strategije rezkanja.

Uporaba:

Zlasti za stroje s šibkim pogonom in za obdelavo v velikih globinah pri manjših premerih za uvajanje orodja.

Napotek:

Da je mogoče uporabiti **vsaj 4 rezila**, je treba obračalno ploščico **vedno obrniti v označeni smeri (v nasprotni smeri vrtenja urinih kazalcev)**.

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

Za natančne 90° kote izberite $a_p = 6$ mm.

Tehnični opis

Ø rezila D_c	100 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	6 mm

Ø vpenjalne izvrtine	32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SO.. 0836..
Celotna dolžina L _{celotna}	50 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Število rezil Z	8
Serijska	Softcut®
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219863