

**Akumulatorski udarni vijačnik, Tip: GDS18450HC****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	074052 GDS18450HC
GTIN	4059952568034
Razred artikla	03B

Opis**Izvedba:**

Akumulatorski udarni vijačnik.

- **Desni/levi tek.**
 - **Prikaz napolnjenosti akumulatorja.**
- 1/2-colski vrtljivi udarni vijačnik s povezavo Bluetooth.
- **2 načina delovanja za kovino in les. Več parametrov je mogoče posamično nastaviti prek aplikacije Toolbox App.**

Obseg dobave:

Vklj. z 2 li-ionskima akumulatorjema, polnilnikom akumulatorjev, L-BOXX.

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851 – 073867.

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	GDS 18V-450 HC
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	1500 min ⁻¹
Število vrtljajev v prostem teku	1000 min ⁻¹

Število vrtljajev v prostem teku	1500 min ⁻¹
Število vrtljajev v prostem teku	2300 min ⁻¹
Število vključenih akumulatorjev	2
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Maksimalni vrtilni moment v 2. stopnji	330 Nm
Profil vpenjala za orodje	Zunanji 4-kotnik
Število udarcev	0 - 3300 min ⁻¹
Število udarcev, stopnja 2	2500 min ⁻¹
Število udarcev, stopnja 3	3300 min ⁻¹
Masa brez akumulatorja	1,6 kg
Napajanje	Omrežno napajanje
Maksimalni vrtilni moment v 3. stopnji	450 Nm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	14,5 m/s ²
Maksimalni vrtilni moment v 1. stopnji	250 Nm
Kapaciteta akumulatorja	4 Ah
Napetost akumulatorja	18 V
Število udarcev, stopnja 1	1900 min ⁻¹
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Masa	2,1 kg
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	2300 min ⁻¹
Maksimalni vrtilni moment v trdo	450 Nm
Maksimalni odlomni moment	800 Nm
Maksimalni Ø vijaka (8.8 – 12.9)	M20
Mere vpenjala za orodja	1/2 col
Tipična uporaba	Heavy Duty
Vrsta izdelka	Udarni vijačnik

