



Akumulatorska ročna krožna žaga, Tip: GKM18V50



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078183 GKM18V50
GTIN	4059952548371
Razred artikla	03B

Opis

Izvedba:

Akumulatorska krožna žaga za kovino za hitro in natančno rezanje, praktično brez isker.

- **Integrirana, robustna škatla za zbiranje odrezkov za visoko varnost pri delu in čiste površine.**
- **Natančni rezi zahvaljujoč prikazu rezalne linije, prikazovalnemu okencu in vgrajeni LED-lučki.**
- **Možnost namestitve vzporednega nastavka za popolno vodenje vzdolžnih rezov.**

Obseg dobave:

Vključuje 2 akumulatorja 18 V 5Ah, polnilnik akumulatorjev, vzporedni nastavek in kovček L-BOXX.

Napotek:

Liste krožne žage najdete pod art. 583920.

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851 in art. 073866.

Tehnični opis

Napajanje	Omrežno napajanje
Masa	2,2 kg
Kapaciteta akumulatorja	5 Ah
Ø lista za žago	136 mm
Maksimalna globina reza 90°	50 mm

Ø izvrtine lista za žago	20 mm
Napetost akumulatorja	18 V
Oznaka proizvajalca	GKM 18V-50
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Maksimalno število vrtljajev	4250 min ⁻¹
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Število vključenih akumulatorjev	2
Izvedba	Krožna žaga za kovino
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Vrsta izdelka	Žaga