

**metabo****Akumulatorski navojni vrtalnik brez akumulatorske baterije s hitrim sistemom, Tip: GBLTXBLQI****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	070281 GBLTXBLQI
GTIN	4061792188198
Razred artikla	03D

**Opis****Izvedba:****Akumulatorski vrtalni vijačnik z in brez sistema Quick Metabo.**

**Sistem Quick** prihrani veliko časa, če pogosto preklapljate med vrtnjem in vijačenjem. V le nekaj sekundah lahko brez orodja zamenjate vpenjalno glavo s svedrom za držalo z vijačnim nastavkom.

**Patentirana funkcija rezanja navojev** akumulatorskega vrtalnega vijačnika omogoča hitro in nemoteno vrtnje in čiščenje navojev s samodejnim preklopom smeri vrtenja.

Izbirajte med **popolno opremo** z 2 paketoma akumulatorskih baterij, polnilnikom akumulatorjev in robustnim plastičnim kovčkom ali **strojem brez dodatkov** v škatli, če že imate v lasti akumulatorske baterije. Seveda lahko kupite tudi pakete akumulatorskih baterij in polnilnike akumulatorjev ločeno. Mimogrede, na vse pakete akumulatorskih baterij Metabo prejmete **3-letno garancijo**, ne glede na število polnilnih ciklov.

Dodatne podrobnosti, kot sta svetla **delovna LED-luč** in praktična **zaponka za pas**, zagotavljajo še več udobja pri delu.

- **Izbirno pulzno delovanje za odvijanje zagozdenih vijakov in navrtanje na gladkih površinah.**
- **Precision Stop: elektronska sklopka vrtilnega momenta z večjo natančnostjo za natančno in fino delo.**

- **Hitro zamenljiva vpenjalna glava za vpenjanje navojnih svedrov s kvadratnimi in cilindričnimi svedri.**
- **Trpežnost in dolga življenjska doba navojnih svedrov zahvaljujoč inteligentnemu nadzoru vrtilnega momenta.**
- **Sistem Quick Metabo: hitra menjava vpenjala orodij in orodja za fleksibilno delo.**
- **Edinstven brezkrtačni motor Metabo za hitro delo in maksimalno učinkovitost pri vrtnanju in vijačenju.**
- **Izbirno pulzno delovanje za odvijanje zagozdenih vijakov in navrtanje na gladkih površinah.**
- **Precision Stop: elektronska sklopka vrtilnega momenta z večjo natančnostjo za natančno in fino delo.**
- **Zaščita pred preobremenitvijo: ščiti motor pred pregrevanjem.**
- **Elektronski varnostni izklop: brez povratnega udarca v primeru blokade svedra – za visoko zaščito uporabnika.**
- **S praktično zaponko za pas in držalom za vijačni nastavek, ki ju je mogoče pritrditi na desno ali levo stran.**

Za najbolj zahtevne uporabe priporočamo brezkrtačne tipe, ki jih lahko takoj prepoznate po »BL« v poimenovanju. Imajo tudi toplotno zaščito pred preobremenitvijo, ki ščiti motor pred pregrevanjem.

#### **Prednosti:**

**100-odstotna združljivost akumulatorskih baterij – zdaj tudi med posameznimi proizvajalci.**

Vsa 18-voltna orodja in baterijski paketi partnerja CAS so med seboj 100-odstotno združljivi. CAS je kratica za Cordless Alliance System.

#### **Obseg dobave:**

Vključno s hitro vpenjalno glavo M4-M6, M8-M12, dodatnim ročajem ter brez akumulatorske baterije in polnilnika.

#### **Napotek:**

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073870–073890.

## **Tehnični opis**

Masa brez akumulatorja	1,8 kg
Napetost akumulatorja	18 V
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	68 mm
Število vključenih akumulatorjev	0
Oznaka proizvajalca	GB 18 LTX BL Q I
Masa vključno z akumulatorjem	2,2 kg
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Vrsta akumulatorja	Li-ionski

Napajanje	Omrežno napajanje
Maksimalni vrtilni moment v trdo	130 Nm
Število vrtljajev v prostem teku	0 - 550 min <sup>-1</sup>
Število vrtljajev v prostem teku	0 - 2000 min <sup>-1</sup>
Največji vrtilni moment v mehko	65 Nm
Tipična uporaba	Heavy Duty
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Tip CAS 18 V
Pakiranje	Metabox
Izvedba motorja	Brez ščetk
Vrsta izdelka	Vrtalni stroj

## Pribor

Akumulatorski paketLi-Power Kapaciteta akumulatorja 4 Ah	073870 4
Akumulatorski paketLi-Power Kapaciteta akumulatorja 2 Ah	073870 2
Polnilnik akumulatorjev Tip ASC55	073890 ASC55
Akumulatorski paketLi-Power Kapaciteta akumulatorja 5,2 Ah	073870 5,2