

**melabo****Akumulatorski vibracijski brusilnik brez akumulatorske baterije, Tip: SXALTX125****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077317 SXALTX125
GTIN	4061792195189
Razred artikla	03D

**Opis****Izvedba:**

Ploščati akumulatorski ekscentrični brusilnik z ergonomsko obliko in majhno težo za delo brez napora.

- **Prijetno vodenje brusilnika blizu površine zaradi nizke konstrukcijske višine.**
- **Brezstopenjska nastavitve števila vrtljajev za delo pri številu vrtljajev, primernem za material.**
- **Delo z nizkimi vibracijami zaradi gladkega teka.**
- **Prijemalno območje z nedersečo površino mehkega ročaja.**
- **Mehak zagon zmanjša površinske napake pri nameščanju.**
- **Edinstven brezkrtačni motor za maksimalno učinkovitost pri brušenju, tudi med neprekinjenim delovanjem.**
- **Brusni krožnik z več luknjami za učinkovito odsesavanje prahu in daljšo življenjsko dobo brusnega sredstva.**
- **S tekstilno vrečko za prah, ki se enostavno izprazni, za delo brez sesalnika.**
- **Možnost priključitve večnamenskega sesalnika s priključno objemko 630798000.**
- **Zavora motorja in krožnika omogoča hitro odlaganje stroja.**
- **Odstranljiva zaščita ščiti sosednje površine in podaljša življenjsko dobo brusnega krožnika.**
- **S pritrdilno točko za varnostne pasove orodja za delo na velikih višinah.**

**Prednosti:**

**100-odstotna združljivost akumulatorskih baterij – zdaj tudi med posameznimi proizvajalci.**

Vsa 18-voltna orodja in baterijski paketi partnerja CAS so med seboj 100-odstotno združljivi. CAS je kratica za Cordless Alliance System.

**Obseg dobave:**

Vključno z brusnim krožnikom, 1× brusni papir, vrečko za prah, šestrobim ključem, brez akumulatorske baterije in polnilnika.

**Napotek:**

Primerni brusni diski z 8 luknjami, art. 567745 in ABRANET art. 567802.

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073870–073890.

## Tehnični opis

Napetost akumulatorja	18 V
Število vibracij	4000 - 10000 min <sup>-1</sup>
Število vključenih akumulatorjev	0
Masa	1,1 kg
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Ø brusnega krožnika	125 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Maksimalne vibracije v skladu z EN	1,1 m/s <sup>2</sup>
Krožni hod	2 mm
Oznaka proizvajalca	SXA 18 LTX 125 BL
Vrsta izdelka	Vibracijski kotni brusilnik