

**metabo****Vrtalno kladivo UHEV2860-2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	075576 UHEV2860-2
GTIN	4007430306234
Razred artikla	03D

**Opis****Izvedba:****Napajalni paketi za udarno vrtanje.**

Vrtalno kladivo ima visokozmogljiv udarni sistem z natančnim pnevmatskim udarnim mehanizmom, ki ustvarja udarce z največjo udarno energijo z minimalnim kontaktnim pritiskom.

**Metabo Quick:** hitra menjava vpenjalnih glav brez orodja.

Večnamensko kladivo s 4 funkcijami: **udarno vrtanje, dvostopenjsko vrtanje in sekanje.**

- **Polnovalovna elektronika Vario-Taho-Constamatic (VTC) za delo z materialu ustreznim številom vrtljajev, ki ostanejo stalne pod obremenitvijo.**
- **Varnostna spojka: mehansko ločevanje pogona, ko je sveder blokiran za varno delo.**
- **Kolesce za predizbiro števila vrtljajev in udarcev.**
- **Dvostopenjski menjalnik: dve hitrosti vrtanja za učinkovito vrtanje v les in kovino.**
- **Motor Marathon Metabo z zaščito pred prahom za dolgo življenjsko dobo.**
- **Visokozmogljiv udarni mehanizem, natančno uležajen v ohišju iz aluminijeve zlitine: trpežen in robusten.**
- **Popolna ergonomija zahvaljujoč težišču blizu dlani in optimizirani konturi ročaja.**
- **Preklopno stikalo, zaščiteno pred poškodbami in prahom.**
- **Zaščita pred ponovnim zagonom: preprečuje nenameren zagon po prekinitvi napajanja.**
- **Stikalo z možnostjo zaklepanja za udobno delo pri neprekinjeni uporabi.**
- **Kablom prijazna kroglasti tulec za optimalno svobodo gibanja pri delu.**

**Obseg dobave:**

Vključno z dodatnim ročajem in omejevalnikom globine vrtanja. Vključno z glavo za kladivo in hitro vpenjalno vrtalno glavo.

## Tehnični opis

Napajanje	Omrežno napajanje
Udarčna energija	3,4 J
Poraba moči	1100 W
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v beton	28 mm
Dolžina kabla	4 m
Oznaka proizvajalca	UHEV 2860-2 Quick
Oblika vpenjala za orodja	SDS Plus
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	35 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	30 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	6 mm
Pakiranje	Metabox
Maksimalno število udarcev	4500 min <sup>-1</sup>
Masa	3,3 kg
Število vrtljajev v prostem teku	0 - 900 min <sup>-1</sup>
Število vrtljajev v prostem teku	0 min <sup>-1</sup>
Nazivna napetost	230
Vrsta izdelka	Vrtalno kladivo