

**metabo****Vibracijski kotni brusilnik, Tip: SXE3125****Podatki za naročanje**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 077333 SXE3125 |
| GTIN                  | 4007430271150  |
| Razred artikla        | 03D            |

**Opis****Izvedba:**

Lahek, priročen brusilnik z odlično ergonomijo za delo z malo vibracijami.

- **Elektronika Vario (V) za delo pri številu vrtljajev, primernem za material.**
- **Brusni krožnik z več luknjami za učinkovito odsesavanje.**
- **Prijemalno območje z nedersečo površino mehkega ročaja.**
- **Robustno ohišje ležaja iz tlačno litega aluminija.**
- **Delo z nizkimi vibracijami zaradi gladkega teka.**
- **Tekstilna vrečka za prah, ki se enostavno izprazni, za delo brez sesalnika.**
- **Možnost sesanja s priključitvijo večnamenskega sesalnika.**

**Obseg dobave:**

Brusni krožnik z več luknjami s samopritrditvijo, notranji 6-kotnik, tekstilna vrečka za prah.

**Napotek:**

Primerni brusni diski s 6 luknjami, št. 567775, s 15 luknjami št. 567558 in ABRANET št. 567800.

**Tehnični opis**

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Poraba moči         | 310 W                          |
| Oznaka proizvajalca | SXE 3125                       |
| Krožni hod          | 3,0 mm                         |
| Število vibracij    | 8000 - 24000 min <sup>-1</sup> |
| Masa                | 1,5 kg                         |

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Ø brusnega krožnika                | 125 mm                      |
| Napajanje                          | Omrežno napajanje           |
| Maksimalne vibracije v skladu z EN | 4,9 m/s <sup>2</sup>        |
| Vrsta izdelka                      | Vibracijski kotni brusilnik |