

metabo**Premi brusilniki, Tip: GE950GP****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077264 GE950GP
GTIN	4007430212412
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:**

Premi brusilniki Metabo® so med najtanjšimi in najbolj kompaktnimi stroji na trgu. Zmogljivi motorji omrežnih in akumulatorskih premih brusilnikov nudijo maksimalno produktivnost z visoko natančnostjo pri vseh uporabah.

- **Natančen vpenjalni vrat za stacionarno uporabo.**
- **Možnost predhodne izbire števila vrtljajev.**
- **Elektronski varnostni izklop motorja, ko je uporabljeno orodje blokirano za varno delo.**

Premi brusilniki z **dolgim brusilnim vretenom** so **odlični za odstranjevanje zarobkov** ali brušenje zvarov na težko dostopnih mestih.

Z zmanjšanim **območjem števila vrtljajev** za močno brušenje z lamelnimi brusnimi koluti.

Obseg dobave:

Vpenjalna stročnica 6 mm, gumijasta zaščitna kapica, dodatni ročaj, 1 viličasti ključ.

Napotek:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073870–073890.

Tehnični opis

Masa	1,7 kg
Elektronska izbira vrtljajev	da
Oznaka proizvajalca	GE 950 G
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²

Poraba moči	950 W
Maksimalni Ø vpenjalne stročnice	6 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Območje števila vrtljajev	2500 - 8700 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Premi brusilniki