

metabo**Premi brusilniki, Tip: GE710P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077264 GE710P
GTIN	4007430212351
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:**

Premi brusilniki Metabo® so med najtanjšimi in najbolj kompaktnimi stroji na trgu. Zmogljivi motorji omrežnih in akumulatorskih premih brusilnikov nudijo maksimalno produktivnost z visoko natančnostjo pri vseh uporabah.

- **Natančen vpenjalni vrat za stacionarno uporabo.**
- **Možnost predhodne izbire števila vrtljajev.**
- **Elektronski varnostni izklop motorja, ko je uporabljeno orodje blokirano za varno delo.**

Premi brusilniki z **dolgim brusilnim vretenom** so odlični za odstranjevanje zarobkov ali brušenje zvarov na težko dostopnih mestih.

Obseg dobave:

Vpenjalna stročnica 6 mm, gumijasta zaščitna kapica, 1 viličasti ključ.

Napotek:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073870–073890.

Tehnični opis

Napajanje	Omrežno napajanje
Maksimalne vibracije v skladu z EN	5,6 m/s ²
Območje števila vrtljajev	10000 - 30500 min ⁻¹
Maksimalni Ø vpenjalne stročnice	6 mm
Elektronska izbira vrtljajev	da
Oznaka proizvajalca	GE 710 Plus

Masa	1,6 kg
Poraba moči	710 W
Vrsta izdelka	Premi brusilniki