

**Kotni brusilnik GWS, Tip: GWS17125SB****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077109 GWS17125SB
GTIN	4059952576657
Razred artikla	03C

Opis**Izvedba:**

Zmogljiv kotni brusilnik v kompaktni zasnovi z izboljšanim razmerjem med močjo in obsegom ročaja, predizbira števila vrtljajev in inteligentnim zavornim sistemom

- **s predizbira števila vrtljajev**
- **Inteligentni zavorni sistem za hitro zaustavitev plošče med izklopom orodja in funkcijo Drop Control.**
- **Nadzor povratnega udarca KickBack Control, zaščita pred ponovnim zagonom in stranski ročaj z nadzorom tresljajev Vibration Control za visoko zaščito uporabnika.**

Obseg dobave:

Vključno z zaščitnim pokrovom z varovalom proti vrtenju, garnituro za vpenjanje in dodatnim ročajem

Tehnični opis

Posebnosti	Inteligentni zavorni sistem
Maksimalni Ø plošče	125 mm
Masa	2,3 kg
Poraba moči	1700 W
Nazivna napetost	230 V
Območje števila vrtljajev	2800 - 11500 min ⁻¹

Oznaka proizvajalca	GWS 17-125 SB
Pakiranje	Sistemski kovček (HD = Heavy Duty)
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki