



Premi brusilnik, zakrivljen Akumulator, Tip: GWG12V-50



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077260 GWG12V-50
GTIN	4059952634166
Razred artikla	03C

Opis

Izvedba:

Kompaktni akumulatorski brusilnik za 50 mm plošče. Stikalo za nastavljanje števila vrtljajev in pet načinov z različnimi hitrostmi omogočajo optimalno uravnavanje števila vrtljajev. Kompakten, brezžičen in zmogljiv – 12-voltni brusilnik za široko paleto uporabe.

- **Visoka zmogljivost za hitre rezultate dela: močan brezkrtačni zelo zmogljiv motor in stalno visok navor za izjemno produktivnost.**
- **Delo brez utrujenosti tudi na prostorsko omejenih območjih: izjemno lahka in kompaktna zasnova z majhnim ročajem za preprosto brušenje.**
- **Popoln nadzor števila vrtljajev za različne načine uporabe in optimalne rezultate: stikalo za nastavljanje števila vrtljajev in pet načinov z različnimi hitrostmi omogočajo optimalno uravnavanje števila vrtljajev.**

Obseg dobave:

Brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev, 1 × vpenjalna stročnica 6 mm.

Napotek:

Primerne brusne diske (CER) najdete pod art. 554012, plošče za čiščenje in grobo čiščenje pod art. 554050; 554051; 554054 in 554055.

Tehnični opis

Napetost akumulatorja	12 V
Napajanje	Omrežno napajanje
Število vključenih akumulatorjev	0
Masa	0,53 kg
Oznaka proizvajalca	GWG 12V-50 S
Stikalo Totmann	ne
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 12 V
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Maksimalni Ø plošče	50 mm
Območje števila vrtljajev	5000 - 15000 min ⁻¹
Maksimalni Ø vpenjalne stročnice	6 mm
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki