



## Akumulatorski vrtalni vijačnik brez akumulatorja Sistem FlexiClick, Tip: GSR1890FCS



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070107 GSR1890FCS
GTIN	4059952617428
Razred artikla	03B

### Opis

#### Izvedba:

- **Kompakten, zmogljiv akumulatorski vrtalni vijačnik z desnim/levim tekom.**
- **LED-svetilka za osvetlitev delovnega področja in prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja.**
- **Večstopenjska nastavitvev zateznega momenta za natančno vijačenje.**
- **Elektronska regulacija vrtljajev za natančno navrtanje in vijačenje.**
- **Mehak ročaj.**

Možnost nadgradnje z modulom za **povezljivost**. Popolna prilagodljivost: S številnimi nastavljivimi nastavki je sistem **FlexiClick** optimalna rešitev za vse delovne situacije.

- **Primeren za enostavno udarno vrtnje v beton do premera 10 mm.**
- **Kompaktna in močna zasnova z dolžino glave le 136 mm in največjim trdim navorom 64 Nm.**

#### Obseg dobave:

Vklj. s kovčkom L-BOXX, **brez** akumulatorja in polnilnika akumulatorjev.

#### Napotek:

Ustrezne nadomestne akumulatorje, osnovne garniture in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073851 in art. 073863–073867 naprej.

## Tehnični opis

Območje vrtljajev v 1. stopnji	0 - 630 min <sup>-1</sup>
Oznaka proizvajalca	GSR 18V 19 FC
Izvedba motorja	Motor brez ščetk
Tipična uporaba	Strong
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Maksimalni vrtilni moment v trdo	64 Nm
Območje vrtljajev v 2. stopnji	0 min <sup>-1</sup>
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Največji vrtilni moment v mehko	36 Nm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	68 mm
Število vključenih akumulatorjev	0
Masa	1,1 kg
Napajanje	Omrežno napajanje
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Napetost akumulatorja	18 V
Vrsta izdelka	Vrtalni vijačnik

## Pribor

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja B18 V

073854 B18