

**Premi brusilnik Akumulator, Tip: GGS18V-20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077267 GGS18V-20
GTIN	4059952623832
Razred artikla	03B

Opis**Izvedba:**

Kompakten **akumulatorski premi brusilnik** z brezkrtačnim motorjem, zaščito pred preobremenitvijo in zaščito pred ponovnim zagonom.

Obseg dobave:

Brez akumulatorja, brez polnilnika akumulatorjev. Vključno z 2 viličastima ključema ZK 19.

Tehnični opis

Masa	1,2 kg
Oznaka proizvajalca	GGG 18V20
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Omrežno napajanje
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Elektronska izbira vrtljajev	ne
Število vključenih akumulatorjev	0
Maksimalni Ø vpenjalne stročnice	8 mm
Območje števila vrtljajev	24000 min ⁻¹
Napetost akumulatorja	18 V

Pakiranje	Sistemi kovček (L-Boxx)
Vrsta izdelka	Premi brusilniki

Pribor

Polnilnik akumulatorjev Tip 1880CV	073866 1880CV
Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja B18 V	073854 B18