

metabo

Čelilna in zajeralna žaga, Ø 315 mm, Tip: KGS315P



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078193 KGS315P
GTIN	4003665505671
Razred artikla	03D

Opis

Izvedba:

Čelilne in zajeralne žage s **funkcijo vlečenja** in **nadzorom števila vrtljajev**.

- **Velika zmogljivost rezanja do 320 × 120 mm pod kotom 90°.**
- **Največja prilagodljivost pri žaganju zaradi obojestransko vrtljive mize in obojestransko nagibne glave žage.**
- **Uravnavanje števila vrtljajev za razširjeno področje uporabe, npr. za žaganje aluminijastih profilov in plastike.**
- **Metabo Quick za menjavo žaginega lista brez orodja.**
- **Mehki zagon za varno delo in dolgo življenjsko dobo motorja in prenosa.**
- **Velika zmogljivost rezanja zaradi izjemno močnega univerzalnega motorja in velikega žaginega lista.**
- **Velika zmogljivost rezanja zaradi funkcije vlečenja za široke obdelovance.**
- **Preprost transport zaradi ergonomskih ročajev in varovala glave žage.**
- **Optimalno odsesavanje trsk skozi drugo odsesovalno točko neposredno na mestu rezanja.**
- **Polnovalovna elektronika Vario-Constamatic (VC) za delo z materialu ustreznim številom vrtljajev, ki ostane konstantno tudi pod obremenitvijo.**
- **Hitra in natančna nastavitve skupnih kotov s pomočjo zapornih točk.**
- **Visoki, bočno nastavljivi nasloni za varno žaganje.**
- **Hitra objemka za varno pritrditev obdelovanca od zgoraj ali od spredaj.**

- **Integrirani podaljški mize iz tlačno litega aluminija.**
- **Globinski naslon za preprosto izdelavo utorov.**
- **Vsa merila in upravljalne elemente je mogoče videti z delovnega položaja in jih intuitivno upravljati.**

Obseg dobave:

Karbidni žagin list (84 zob), 2 integrirani razširitvi mize, objemka za material, prehodni kos 35/58 mm.

Napotek:

Primerne liste za krožne žage najdete pod 584004–593930.

Tehnični opis

Ø izvrtine lista za žago	30 mm
Masa	27,2 kg
Višina	365 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Dolžina kabla	2,1 m
Maksimalna globina reza 90°	120 mm
Maksimalno število vrtljajev	4100 min ⁻¹
Ø lista za žago	315 mm
Maksimalni naklonski kot levo	46 stopinj
Poraba moči	1600 W
Širina	765 mm
Maksimalni jeralni kot levo	47 stopinj
Maksimalni jeralni kot desno	60 stopinj
Maksimalni naklonski kot desno	46 stopinj
Oznaka proizvajalca	KGS 315 Plus
Dolžina	950 mm
Maksimalna globina reza 45°	76 mm
Širina reza	320 / 223 mm
Značilnost blagovnega imena	Ø 315 mm
Vrsta izdelka	Žaga

