

melabo**Akumulatorska vbodna žaga brez akumulatorja, Tip: 18LTX100****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078185 18LTX100
GTIN	4007430324603
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:**

Robustna in izjemno priročna akumulatorska vbodna žaga za **natančno rezanje**.

- **Spremenljiva hitrost hoda, nihajni hod in nizko ležeče, vzmeteno vodilo žaginega lista.**
- **Preklopna funkcija izpihovanja žagovine zagotavlja jasen pogled na mesto reza.**
- **Majhen obseg in mehka površina ročaja.**

Prednosti:

100-odstotna združljivost akumulatorskih baterij – zdaj tudi med posameznimi proizvajalci.

Vsa 18-voltna orodja in baterijski paketi partnerja CAS so med seboj 100-odstotno združljivi. CAS je kratica za Cordless Alliance System.

Obseg dobave:

Brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev, vključno s sesalno šobo, zaščitnim steklom in notranjim 6-kotnikom.

Vklj. z zaščitno ploščico.

Napotek:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073870–073890.

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	STA 18 LTX 100
Zamenjava orodja brez uporabe orodja	da, Metabo Quick
Izvedba	Palična oblika
Posebnosti	majhen obseg ročaja
Nihalni hod	4-krat
Napajanje	Omrežno napajanje
Maksimalna debelina žaganja v jeklo	10 mm
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Tip CAS 18 V
Masa	1,9 kg
Napetost akumulatorja	18 V
Nastavitev zajere	da
Maksimalna debelina žaganja v les	100 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	11,8 m/s ²
Število vključenih akumulatorjev	0
Število hodov	550 - 2800 min ⁻¹
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Vrsta izdelka	Žaga