

metabo**Akumulatorska sabljasta žaga brez akumulatorja, Tip: SSE18LTXBL****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078223 SSE18LTXBL
GTIN	4061792172524
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:**

Zmogljiva akumulatorska sabljasta žaga z majhno težo in nagnjenim mehkim ročajem za visoko udobje pri delu.

- **Brezkrtačni motor za hitro delo in maksimalno učinkovitost.**
- **Nastavljiv omejevalnik globine brez orodja.**
- **Elektronika Vario (V) za delo pri številu hodov, primernem za material.**
- **Žagin list je mogoče zavrteti za 180° za udobno delo nad glavo.**
- **Metabo Quick za menjavo žaginega lista brez orodja.**
- **Preklopljiv hod nihala.**

Prednosti:

100-odstotna združljivost akumulatorskih baterij – zdaj tudi med posameznimi proizvajalci.

Vse 18-voltne naprave in kompleti akumulatorskih baterij partnerjev CAS so 100 % medsebojno združljivi. CAS je kratica za Cordless Alliance System.

Obseg dobave:

Brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev, v kartonu.

Napotek:

Liste za sabljasto žago najdete od art. 588600.

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073870–073890.

Tehnični opis

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Tip CAS 18 V
---	--------------

Maksimalne vibracije v skladu z EN	27,5 m/s ²
Število hodov	0 - 2700 min ⁻¹
Masa	3,1 kg
Kapaciteta akumulatorja	5,2 Ah
Število vključenih akumulatorjev	2
Oznaka proizvajalca	SSE 18 LTX BL
Napajanje	Omrežno napajanje
Dolžina hoda	32 mm
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napetost akumulatorja	18 V
Pakiranje	Metabox
Vrsta izdelka	Žaga

Pribor

Akumulatorski paketLi-Power Kapaciteta akumulatorja 2 Ah	073870 2
Akumulatorski paketLi-Power Kapaciteta akumulatorja 5,2 Ah	073870 5,2
Polnilnik akumulatorjev Tip ASC55	073890 ASC55
Akumulatorski paketLi-Power Kapaciteta akumulatorja 4 Ah	073870 4