

metabo**Säbelsäge, Tip: SSEP1400****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078222 SSEP1400
GTIN	4007430292995
Razred artikla	03D

Tehnični opis

Maksimalne vibracije v skladu z EN	12,9 m/s ²
Dolžina hoda	32 mm
Oznaka proizvajalca	SSEP 1400 MVT
Omrežna napetost	230 V
Poraba moči	1400 W
Omrežna frekvenca	50 Hz
Število hodov	0 - 2800 min ⁻¹
Posebnosti	Metabo Quick
Pakiranje	Transportni kovček
Sistem proti vibracijam	da
Masa	4,6 kg
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Žaga

