



## Premi brusilnik Akumulator, Tip: M18FDGRB



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077280 M18FDGRB
GTIN	4058546412395
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

Zmogljiv akumulatorski premi brusilnik 18 V/5,0 Ah z brezkrtačnim motorjem POWERSTATE™.

- **Elektronika REDLINK PLUS™ z digitalno zaščito pred preobremenitvijo za boljšo zmogljivost.**
- **Akumulatorska baterija REDLITHIUM-ION™ z nadzorom posameznih celic.**
- **Univerzalni nosilec za vse komercialno dostopen pribor 6 in 8 mm.**
- **Zelo tanek dizajn za večje udobje uporabnika.**
- **Zamenljive rešetke za zaščito pred prahom ščitijo motor in podaljšujejo njegovo življenjsko dobo.**
- **Vrat vretena z gumijasto podlogo za dodatno udobje uporabnika.**
- **Zaščita proti neželenemu ponovnemu zagonu.**

#### Obseg dobave:

Vklj. s polnilnikom akumulatorjev, vpenjalno stročnico 6 mm, vpenjalno stročnico 8 mm, viličastim ključem ZK 15/ZK 17, 2 zamenljivima mrežama za zaščito pred prahom, kovčkom HD.

#### Napotek:

Ustrezne nadomestne akumulatorje in pribor najdete od art. 073811 naprej.

Primerne rezkalne čepe najdete od art. 540200 naprej.

Primerne brusne čepe najdete od art. 550600 naprej.

Primerne polirne čepe najdete od art. 551850 naprej.

## Tehnični opis

Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 18 V
Masa	2 kg
Maksimalni Ø vpenjalne stročnice	6 - 8 mm
Napetost akumulatorja	18 V
Območje števila vrtljajev	27000 min <sup>-1</sup>
Napajanje	Omrežno napajanje
Maksimalni Ø plošče	50 mm
Masa vključno z akumulatorjem	2 kg
Število vključenih akumulatorjev	1
Kapaciteta akumulatorja	5 Ah
Oznaka proizvajalca	M18 FDGRB
Pakiranje	Sistemski kovček (HD = Heavy Duty)
Vrsta izdelka	Premi brusilniki