

**CC.T 060202, Zvrst: CCX**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260091 CCX
GTIN	4960664911196
Razred artikla	25E

Opis

CC.T 060202 CCX Zvrst: CCX
Lomilec odrezkov: PP
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,1 - 0,8 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 310 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Rezalni material	CERMET
Glavna uporaba	P
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060202
Lomilec odrezkov	PP
Podajanje f	0,05 - 0,3 mm/v
Toleranca	M

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Prevleka	prevlečeni
Radij rezila	0,2 mm
Zvrst	CCX
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 310 m/min
Globina reza a_p	0,1 - 0,8 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje