


WNMG 080408, Zvrst: CCX

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252014 CCX
GTIN	4960664901159
Razred artikla	25E

Opis

WNMG 080408 CCX Zvrst: CCX

Lomilec odrezkov: PP

Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm

Podajanje f : 0,05 - 0,35 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 210 - 450 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	PP
Rezalni material	CERMET
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	210 - 450 m/min
Prevleka	prevlečeni

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,05 - 0,35 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Zvrst	CCX
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje