

**CC.T 060204, Zvrst: CCX**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260092 CCX
GTIN	4960664911202
Razred artikla	25E

Opis

CC.T 060204 CCX Zvrst: CCX

Lomilec odrezkov: PP

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,1 - 0,8 mmPodajanje f : 0,05 - 0,3 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 310 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 310 m/min
Lomilec odrezkov	PP
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Toleranca	M
Zvrst	CCX
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni material	CERMET

Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	0,1 - 0,8 mm
Podajanje f	0,05 - 0,3 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CC.T 060202
Prevleka	prevlečeni
Rezalni pogoji	neprekinjen
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje