

**HOLEX****Garderobna omara, za ločevanje črna/bela, s podstavkom in varnostnim vrtljivim zapiralom, Število prekatov: 2****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 949722 2      |
| GTIN                  | 4067263828709 |
| Razred artikla        | 92S           |

**Opis****Izvedba:**

Garderobna omara s posebej širokim, deljenim predelkom, za ločevanje črna/bela. Vmesna stena predelka je namenjena za higiensko ločevanje med cestnimi in delovnimi oblačili. Dvoje krilnih vrat z zapiranjem na sredini, zaklepanje s ključavnico s centralnim zaklepanjem. Vrata s karo odprtino za prezračevanje in okvirjem za etikete. S fiksno privarjeno polico za pokrivala. Letev za obešanje oblačil s 3 drsnimi kavljji.

S podnožjem.

Z varnostnim vrtljivim zapiralom, zaklepanje s ključavnico obešanko (ni v obsegu dobave).

**Standard:****DIN 4547****Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašno barvano**. Posebno lakiranje ni mogoče.

**Napotek:**

skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| uporabna globina na prekat              | 477 mm                       |
| uporabna višina na zgornji predelek     | 328 mm                       |
| Globina police                          | 477 mm                       |
| uporabna širina na prekat               | 2 × 240 mm                   |
| uporabna višina na predelek za oblačila | 1420 mm                      |
| Globina                                 | 500 mm                       |
| Višina                                  | 1950 mm                      |
| Širina                                  | 600 mm                       |
| Masa                                    | 38 kg                        |
| Širina police                           | 298 mm                       |
| Debelina materiala                      | 0,8 mm                       |
| Kot odpiranja vrat                      | 110 stopinj                  |
| Izbira barv                             | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 |
| Vrsta izdelka                           | Garderobne omare             |