

**DC.T 070202, Zvrst: CCX**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260381 CCX
GTIN	4960664911554
Razred artikla	25E

Opis

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT070202
Podajanje f	0,05 - 0,3 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	P
Rezalni material	CERMET
Lomilec odrezkov	PP
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 370 m/min
Radij rezila	0,2 mm
Globina reza a_p	0,1 - 1 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Toleranca	M

Preveleka	prevlečeni
Zvrst	CCX
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje