

**DNMG 150612, Zvrst: CA315****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250798 CA315
GTIN	4960664799060
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Radij rezila	1,2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150612
Zvrst	CA315
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Glavna uporaba	K
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Podajanje f	0,17 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 350 m/min
Lomilec odrezkov	KG
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Prevleka	prevlečeni
Rezalni material	HM

Globina reza a_p	0,5 - 3,6 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje