

**CNMG 120404, Zvrst: CA315****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 250210 CA315 |
| GTIN | 4960664798469 |
| Razred artikla | 25E |

Tehnični opis

| | |
|---|-----------------|
| Globina reza a_p | 0,5 - 4 mm |
| Radij rezila | 0,8 mm |
| Zvrst | CA315 |
| Glavna uporaba | K |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava |
| Lomilec odrezkov | KG |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 150 - 350 m/min |
| Prevleka | prevlečeni |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 120408 |
| Rezalni material | HM |
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 |

| | |
|---------------|---|
| Podajanje f | 0,15 - 0,5 mm/v |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |