

**DNMG 150604, Zvrst: CA315****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250796 CA315
GTIN	4960664799046
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	CA315
Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Glavna uporaba	K
Rezalni material	Karbidna trdina
Lomilec odrezkov	KG
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	150 - 350 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150604
Podajanje f	0,17 - 0,5 mm/v

Globina reza $a_p$	0,5 - 3,6 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje