

**CNMG 120408, Zvrst: CA315****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250212 CA315
GTIN	4960664798476
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Lomilec odrezkov	KG
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Globina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Glavna uporaba	K
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje $f$	0,15 - 0,5 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Prevleka	prevlečeni
Zvrst	CA315
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	150 - 350 m/min

Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje