

**SNMG 120408, Zvrst: CA315****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251254 CA315
GTIN	4960664799343
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Glavna uporaba	K
Podajanje f	0,15 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 350 m/min
Lomilec odrezkov	KG
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Zvrst	CA315
Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120408
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm

Radij rezila	0,8 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje