


**WN.G 080404, Zvrst: CA315**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252112 CA315
GTIN	4960664800179
Razred artikla	25E

## Tehnični opis

Globina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404
Lomilec odrezkov	KG
Zvrst	CA315
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Toleranca	M
Prevleka	prevlečeni
Glavna uporaba	K

Podajanje f	0,15 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	150 - 350 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje