

**WN.G 080408, Zvrst: CA315**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 252114 CA315 |
| GTIN | 4960664800186 |
| Razred artikla | 25E |

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| ISO-oznaka obračalne ploščice | WNMG 080408 |
| Zvrst | CA315 |
| Rezalni material | HM |
| Radij rezila | 0,8 mm |
| Podajanje f | 0,15 - 0,5 mm/v |
| Globina reza a_p | 0,5 - 4 mm |
| Prevleka | prevlečeni |
| Glavna uporaba | K |
| Lomilec odrezkov | KG |
| Toleranca | M |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava |

| | |
|---|---|
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 150 - 350 m/min |
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |