

**TNMG 160408, Zvrst: CA315****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251583 CA315
GTIN	4960664799732
Razred artikla	25E

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160408
Rezalni material	Karbidna trdina
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	CA315
Podajanje f	0,15 - 0,5 mm/v
Glavna uporaba	K
Globina reza a_p	0,5 - 3,6 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 350 m/min
Prevleka	prevlečeni
Radij rezila	0,8 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava

Lomilec odrezkov	KG
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje