

**CCMT 120408, Zvrst: CA315****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260204 CA315
GTIN	4960664798216
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Glavna uporaba	K
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 230 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120408
Rezalni material	HM
Zvrst	CA315
Toleranca	M
Globina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
Prevleka	prevlečeni

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Lomilec odrezkov	GK
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje