

**CCMT 120404, Zvrst: CA315****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260202 CA315
GTIN	4960664798209
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120404
Lomilec odrezkov	GK
Glavna uporaba	K
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Globina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Prevleka	prevlečeni
Toleranca	M
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 230 m/min

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Zvrst	CA315
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje