

**CC.T 060202, Zvrst: CA315**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260192 CA315
GTIN	4960664798179
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Lomilec odrezkov	GK
Prevleka	prevlečeni
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	K
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 230 m/min
Toleranca	M
Zvrst	CA315
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v

Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CC.T 060202
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje