

**DC.T 11T308, Zvrst: CA315****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260492 CA315
GTIN	4960664798681
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Zvrst	CA315
Prevleka	prevlečeni
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
Glavna uporaba	K
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	GK
Toleranca	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T308

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 230 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje