

**CCGT 060201, Zvrst: PR1725****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260090 PR1725
GTIN	4960664923335
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Dodatna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT 060201
Prevleka	prevlečeni
Glavna uporaba	M
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	50 - 150 m/min
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Toleranca	G

Lomilec odrezkov	MFP-SKS
Radij rezila	0,1 mm
Podajanje f	0,03 - 0,2 mm/v
Zvrst	PR1725
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje