

**CC.T 09T304, Zvrst: PR1725**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260097 PR1725
GTIN	4960664923380
Razred artikla	25E

## Opis

CC.T 09T304 PR1725 Zvrst: PR1725

Lomilec odrezkov: MFP-SKS

Toleranca: G

Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPodajanje  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 60 - 200 m/min

## Tehnični opis

Toleranca	G
Zvrst	PR1725
Hitrost rezanja $v_c$ za dodatno uporabo	50 - 150 m/min
Prevleka	prevlečeni
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Lomilec odrezkov	MFP-SKS
Dodatna uporaba	P

Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T304
Glavna uporaba	M
Podajanje f	0,03 - 0,2 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje