

**CCMT 060202 Wiper, Zvrst: PR1725****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260093 PR1725
GTIN	4960664890590
Razred artikla	25E

Opis

CCMT 060202 Wiper PR1725 Zvrst: PR1725

Lomilec odrezkov: WP

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mmPodajanje f : 0,03 - 0,2 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 200 m/min**Tehnični opis**

ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060202
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,2 mm
Lomilec odrezkov	WP
Rezalni material	HM
Toleranca	M

Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	50 - 150 m/min
Zvrst	PR1725
Podajanje f	0,03 - 0,2 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Dodatna uporaba	P
Prevleka	prevlečeni
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje