

**DCGT 070201, Zvrst: PR1725****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260380 PR1725
GTIN	4960664923403
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Hitrost rezanja $v_c$ za dodatno uporabo	50 - 150 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070204
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	MFP-SKS
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,03 - 0,2 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Toleranca	G

Zvrst	PR1725
Rezalni material	HM
Dodatna uporaba	P
Prevleka	prevlečeni
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje