

**DCGT 11T301, Zvrst: PR1725****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260384 PR1725
GTIN	4960664923434
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Dodatna uporaba	P
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Toleranca	G
Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	50 - 150 m/min
Podajanje f	0,03 - 0,2 mm/v
Radij rezila	0,1 mm
Zvrst	PR1725
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Prevleka	prevlečeni
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Lomilec odrezkov	MFP-SKS

ISO-oznaka obračalne ploščice	DCGT 11T301
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Glavna uporaba	M
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje